



등부표 상세도


(LS-24)




Front View

Right View


Section A-A




Section B-B



Section C-C




Section D-D




NOTES

1. 열의 양자화 및 보존 법칙을 준수, 열역학적 관점에서 접근한다.
2. 모든 물체가 절대온도 100켈빈(273도) 이하로 냉각될 수 없다. 왜냐하면 0켈빈 이하로 냉각될수록 열에너지는 물질에서 빠져나가고, 속도가 느려지고, 입자끼리 충돌한다.
3. SMARt AMS 기술은 매우 다양한 소재에 온도분포를 정확히 측정할 수 있다. 열도, 열류, 열부하, 열적 위치 및 이격거리 등의 정보를 실시간으로 수집, 분석, 평가하고, 열구조의 열응답의 이상유무 발생 시 즉시 확인, 조치, 조치 후 모니터링한다.



ISO View



등명기 (FL-S7R)
(Scale = 1:10)

(Scale = 1:10)

등부표재료표

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY
1	두류	SS2304	1
2	두표지치대	SS275	1
3	7인치일체활동물기	-	1
4	레이더리플렉터	AL6061	1
5	배양전지거치대	SS275	2
6	철타	SS275	1
7	표지판	SS275	4
8	사다리	SS275	1
9	촉전지할핵저	SS275	1
10	인양고리	SS275	3
11	표체	SS275	1
12	계류고리	SS275	2
13	미통	SS275	1
14	중추	CAST IRON	11
15	철쇄 (SHACKLE)	SBC490	7
16	고체책인	SBC490	1
17	환링 (CENTERRING)	SBC490	1
18	전륜 (SWIVEL)	SBC490	1
19	패인체인	SBC490	1
20	침추체인	SBC490	1
21	침추	CONCRETE	2

공 사 명 (사 업 명)	시 행 기 관 (전 문 기 관)	수 행 기 관 (주 관 기 관)	과업 책임자	설 계 자	제 도	설계일자	축 척	용 지	모 델 명	도 면 명	도면번호
-	-		-	-	-		1:60	A3	LS-24	등부표 상세도(1/2)	00-00